

VAREDATABLAD: Nitril Sensitive pudderfri undersøgelseshandske

Handelsnavn og fabrikat:			
GLECOglove – Nitril Sensitive pudderfri undersøgelseshandske (usteril). 200 stk. pr. æske. Farve: Blå.			
Varebeskrivelse:			
Størrelse og varenumre:	X-small:	6.NF32XS	
	Small:	6.NF32S	
	Medium:	6.NF32M	
	Large:	6.NF32L	
	X-Large:	6.NF32XL	
Emballering:	200 stk./æske og 10 æsker/karton		
Er der batchnummer og barcoder på emballage:			
	Indre emballage:	Ydre emballage:	Transportemballage:
Batchnummer :	X JA. ___ NEJ	X JA. ___ NEJ	X JA. ___ NEJ
Barcoder :	___ JA. X NEJ	___ JA. X NEJ	___ JA. X NEJ
Barcode type :			

2. PRODUCENT:

Producentnavn : Arista Latindo	Godkendende myndighed / kvalitets-certificering jfr. ISO: ISO 9001 – TÜV 6821TÜV ISO 13485 – TÜV NORD CERT
Adresse : Jakarta	
Land : Indonesien	

3. PRODUKTIONSSTANDARDER:

Varerne er fremstillet efter følgende produktionsstandarder: EN455-1, EN455-2, EN455-3. Handskerne er CE mærkede og fødevarer godkendt.

4. MATERIALEOPLYSNINGER:

Varernes delkomponenter (hovedbestanddele) indeholder følgende materialer: Nitril

5. VARERNES HOLDBARHED:

Holdbarhed fra produktionsdato: 5 år.

6. EVENTUELLE OPBEVARINGSREKOMMANDATIONER:

Opbevaringsrekommendationer hos køber: Opbevares tørt og køligt uden for direkte sollys og fluoriderende lys i temp. mellem 5 og 35 C.
--

VAREDATABLAD: Nitril Sensitive pudderfri undersøgelseshandske**7. KVALITETSKONTROL OG KVALITETSNIVEAU VED LEVERING:**

Hvilken kontrolstandard er anvendt ved kontrol af handskerne:

ISO 2859 ___ Anden, hvilken:

	PINHOLES:	MAJOR FEJL:	MINOR FEJL:
AQL.værdi for pinholes :	1,5	2,5	4,0
Inspektionsniveau :	GI	S-4	S-4
Max. antal handsker med fejl, pr. 100 stk. :	2,8	5,6	8

8. ENDOTOXINER:

Er handskerne testet for indhold af endotoxiner:

___ NEJ. JA. Hvis "ja" anføres følgende oplysninger:

- Hvilken kontrolmetode er anvendt : LAL-test
- Indhold af endotoxiner pr. stk. handske : Gennemsnit på 114 EU pr. handskepar

9. DIMENSIONER OG BRUDBELASTNING:

Handskernes dimensioner målt på str. Medium:

Længde, minimum : 240 mm
 Tykkelse (angivet som dobbelt tykkelse) : 0,12 mm (håndflade)

Brudbelastning:

Hvilken standard anvendes til bestemmelse af brudbelastning: EN455-2
 Hvor på handsken er brudbelastningen målt: Øvre håndflade
 Minimum brudbelastning (angives i N/mm): 6N/mm²(after aging)

10. BAKTERIEHÆMMENDE BELÆGNING PÅ HANDSKERNE:

Er der bakteriehæmmende belægning på handskerne:

NEJ. ___ JA, hvilken:

11. METODE TIL PUDDERFRIHED:

1. Med hvilket middel er handskerne gjort pudderfri indvendig og udvendig:

ingen behandling

Restpudder: < 2mg. pr. handske.

2. Rekommanderer leverandør/fabrik skylning af handskerne før brug:

NEJ. ___ JA: